




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Alternatív termékek: E75005

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Kivitel		AS-i
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	17,9
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Megjegyzések		
Megjegyzések	Beszerelési utasítás Először válassza le az armatúrát (narancs színű) a csatlakozóval ellátott szigetelt leágazásról. Helyezze be a kábelt az armatúrába, majd csukja be. Csavarozza vissza az armatúrát a csatlakozóval ellátott szigetelt leágazásra.	
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
1	ha sárga AS-i laposkábelre van csatlakoztatva	
3	AS-i +	
3	AS-i -	
1	ha fekete laposkábelre van csatlakoztatva	
1	+24V DC	
3	0V	

E70096



AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PA

