


Konfekcionálható dugalj

SDOGL070PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E70142

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	29 x 29 x 71
Anyag		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		PBT

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E70100



Konfekcionálható dugalj


SDOGL070PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 10...12 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PBT



Csatlakozás

