


E70105



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 46,5
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	csavar
	feliratmező

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

