




Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC040
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	15 x 15 x 42
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

