




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MS-0005A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	20 x 20 x 52
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



E70121



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MS-0005A03

Csatlakozás

