




Összekötő kábel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU; PBT
Test kiöntő anyaga		TPU / PBT
Hollandi anya anyaga		PBT / PA
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PBT; záró: PBT



E70125




Összekötő kábel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PBT; záró: PA

