


E70129



Összekötő kábel szelepdugóval

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

138,5

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Összekötő kábel szelepdugóval

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

