


Konfekcionálható dugalj

SDOKL070PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E70142

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...100
------------------------	------	-----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	29 x 29 x 66
-------	------	--------------

Anyag		PBT
-------	--	-----

Test kiöntő anyaga		PBT
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		PBT
----------------------	--	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható dugalj


SDOKL070PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...9,5 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PBT



Csatlakozás

