



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0001A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR / PVC, narancs, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E70150



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH030MSS0001A03

Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék