


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 68
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	26 x 26 x 60
-------	------	--------------

Anyagok		TPU
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		PA
----------------------	--	----

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA




E70166



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0005E03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN/YE =	kék
	zöld / sárga