

E70167




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAB030PLS0002E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E70168

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 250 AC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -40...90

Védettség IP 68

Mechanikai adatok

Méretek [mm] 43 x 26 x 35

Anyagok TPU

Test kiöntő anyaga TPU

Hollandi anya anyaga PA

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

E70167



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAB030PLS0002E03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN/YE =	kék
	zöld / sárga