


E70170



Konfekcionálható dugalj

SDOGB030ZDSFKPG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	54,2
Méreték	[mm]	27 x 27 x 83
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E70170



Konfekcionálható dugalj

SDOGB030ZDSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény



Csatlakozás

