




Csatlakozókábel dugóval

ASTGB040PLS0002E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

|                  |     |                       |
|------------------|-----|-----------------------|
| Üzemi feszültség | [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
|------------------|-----|-----------------------|

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
| Védettség              |      | IP 67    |

Mechanikai adatok

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Méret                | [mm] | 26 x 26 x 55 |
| Anyag                |      | TPU          |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU          |
| Hollandi anya anyaga |      | PA           |

Megjegyzések


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Megjegyzések       | pin 2 előresiető |
| Csomagolási egység | 1 db             |

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





## Csatlakozókábel dugóval

ASTGB040PLS0002E04

### Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |