




Csatlakozókábel dugóval

ASTGB040PLS0005E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méreték	[mm]	26 x 26 x 55
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		PA

Megjegyzések


Megjegyzések	pin 2 előresiető
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





Csatlakozókábel dugóval

ASTGB040PLS0005E04

Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér