


Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGB040ZDSFKPG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	9

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	49,3
Méret	[mm]	27 x 27 x 86
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény

Megjegyzések

Megjegyzések	pin 4 előresiető
Csomagolási egység	1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTGB040ZDSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény



Csatlakozás

