


Konfekcionálható dugalj

SDOAL070PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11043

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...100

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek [mm]

59 x 29 x 38,5

Anyagok

PBT

Test kiöntő anyaga

PBT

Hollandi anya anyaga

PA

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db




Konfekcionálható dugalj

SDOAL070PLSFKPG

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

