




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FK-Abgriff M12 2polig VA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 24 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	2

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PA; hollandi anya: rozsdamentes acél; Tömítés: FKM
Test kiöntő anyaga	PA

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PA

