


E70230



Csavaros sorkapcsok

Screw terminals / 6 pcs.



Elektromos adatok

Maximális áramterhelhetőség	[A]	20; (2,5 mm²)
-----------------------------	-----	---------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...100
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	41,7
Anyagok		áramvezető részek: rézötvözet ónozott; PA
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,5

Megjegyzések

Csomagolási egység		6 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm		
-------------------------------------	--	--