




Dugós csatlakozó

Cage clamps / 100 pcs.



Elektromos adatok

Maximális áramterhelhetőség [A]	10; (2,5 mm ²)
---------------------------------	----------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...115
-----------------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	690
----------	-----

Anyagok	áramvezető részek: rézötvözet ónozott; PA
---------	---

Meghúzási nyomaték [Nm]	0,5
-------------------------	-----

Megjegyzések

Csomagolási egység	100 db
--------------------	--------

Elektromos csatlakozás

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 9...10 mm
