


AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FLAT CABLE CONNECTOR M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E70471

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...70

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

16

Anyagok

Tömítés: NBR; ház: PA; o-gyűrű: FKM; csavarok: rozsdamentes acél (1.4305 / 303);
hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpinek: bronz aranyozott

Megjegyzések

Megjegyzések

körbefutó tömítés


hollandi anya nem forgatható

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)





AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Csatlakozás

	AS-i szalagkábel sárga
1	ASi +
3	ASi -
	AS-i szalagkábel fekete
1	+ 24 V DC
3	0 V