




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Felhasználási terület		
Kivitel	AS-i / 24 V	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Védelmi osztály		III
Üzemi feszültség AUX DC	[V]	18...32
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C))
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67; IP 68; IP 69K
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	112,3
Anyagok	fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5; (záróanyák)
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Nyomatékkulcs, E70390	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm



Csatlakozás

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.