


Alsórész AS-Interface modulhoz

EMC-ROD

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 földelő vezető



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	69,5
Ház		tartósín- és hátlapszerelés
Méret	[mm]	45 x 80 x 20
Anyag		PBT

Tartozékok

Szállított tételek	csatlakozó földeléshez
Tartozékok (választható)	burkolat:, AS-i modulokhoz, AC3000

Alsórész AS-Interface modulhoz

EMC-ROD

Megjegyzések

Megjegyzések

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen OB -2 oder höher.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



- | | |
|---|----------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AS-i - |
| 3 | AS-i + |
| 4 | AS-i - |
| 5 | földelés |