




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Felhasználási terület		
Kivitel		AS-i / 24 V
Elektromos adatok		
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C))
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67; IP 68; IP 69K
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	104
Anyagok		fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5; (záróanyák)

E70372



AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Nyomatékkulcs, E70390
--------------------------	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm



Csatlakozás

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.