




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Védelmi osztály		III
Üzemi feszültség AUX DC	[V]	18...32
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Kimenetek		
Elektromos kivitel		AS-i
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		-15...60 °C: csak EPDM kábellel csatlakoztatva
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C))
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés		II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	166,75
Anyagok		fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FKM; Tömítés: EPDM
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5; (záróanyák)
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		Nyomatékkulcs, E70390

E7354A



AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Megjegyzések	
Megjegyzések	Használjon M12-es csatlakozódugókat hatszögletű hollandi anyákkal
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm



Csatlakozás	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.