




AS-Interface laposkábel elosztó

FC Splitter yelye II 3D/3G



Felhasználási terület		
Alkalmazás	AS-i feszültség vagy külső 24 V-os tápfeszültség elosztásához	
Elektromos adatok		
Védelmi osztály	III	
Max. összes áramerhelés	[A]	8
Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	-15...60 °C: csak EPDM kábellel csatlakoztatva	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C))
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség	IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K)	
Szennyezési fok	2	
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés	 II 3G Ex ec IIC T6 Gc X	
	 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	132,5
Anyagok	fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FKM; Tömítés: EPDM	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5; (rögzítőcsavar)

E7377A



AS-Interface laposkábel elosztó

FC Splitter yelye II 3D/3G

Tartozékok

Tartozékok (választható)

Nyomatékkulcs:, E70390

Laposkábel dummy:, E70299

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db