




Falátvezetés

Wall passage standard



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC
Max. összes áramerhelés [A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 65; IP 67

Mechanikai adatok


Súly [g]	24,1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; Tömítés: FKM
Test kiöntő anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Meghúzási nyomaték [Nm]	1

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



E73008



Falátvezetés

Wall passage standard

Csatlakozás

