


Falátvezetés

Wall passage stainless steel



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC
Max. összes áramerterhelés [A]	8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 65; IP 67; IP 69K

Mechanikai adatok


Súly [g]	29,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: EPDM
Test kiöntő anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Meghúzási nyomaték [Nm]	1

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



E73009



Falátvezetés

Wall passage stainless steel

Csatlakozás

