

Üveg optikai szálak

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	3060
Teljes hossz	[mm]	50000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	77
Szálelrendezés		⊙
Magátmérő	[mm]	0,05
Fényvezető átmérő	[mm]	2 x 0,05
Külső átmérő	[mm]	6
Fényvezető anyaga		üveg
Fényvezető burkolat		PU

E74801



Üveg optikai szálak

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Tartozékok	
Szállított tételek	dugó: 4 x ST, konfekcionált
Megjegyzések	
Megjegyzések	szállítási forma tekercs
Csomagolási egység	1 db