



AS-Interface laposkábel

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Mechanikai adatok	
Súly [g]	7744
Megjegyzések	
Megjegyzések	100 m kábeldobon szállítva
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 100 m, EPDM, Halogénmentes, sárga; 2 x 1,5 mm ²	