

E74012



AS-Interface laposkábel

Flat cable 50 meter EPDM bk



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Alkalmazás	külső, 24V-os feszültségátvitel
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Mechanikai adatok	
Súly [g]	3674
Megjegyzések	
Csomagolási egység	50 m
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 50 m, EPDM, Halogénmentes, fekete; 2 x 1,5 mm ²	