


E74015



AS-Interface laposkábel

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Alkalmazás	külső, 24V-os feszültségátvitel
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	24 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Mechanikai adatok	
Súly [g]	7792
Megjegyzések	
Megjegyzések	100 m kábeldobban szállítva
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 100 m, EPDM, Halogénmentes, fekete; 2 x 1,5 mm ²	