

E74300



AS-Interface laposkábel

Flat cable 100 m Process ye



Felhasználási terület	
Kivitel	vámpírcsatlakozós használathoz
Alkalmazás	élelmiszeripar
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; (Csúcsfeszültség 300 V)
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...105
Mechanikai adatok	
Súly [g]	6745
Megjegyzések	
Megjegyzések	100 m szállítási forma tekercs
Csomagolási egység	100 m
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 100 m, TPE-PVC keverék, sárga; 2 x 1,5 mm ²	