




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FC Quick Connect M12 stainless



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 42 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	tápellátás	Class 2
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	18,45
Anyagok	ház: PA; o-gyűrű: EPDM; hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); érintkezőpínek: bronz ónozott	
Megjegyzések		
Megjegyzések	A lapos kábel nem végződhet a készülékben.	
Csomagolási egység	1 db	




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FC Quick Connect M12 stainless

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,4...0,6 Nm



	ha sárga AS-i laposkábelre van csatlakoztatva
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	ha fekete laposkábelre van csatlakoztatva
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.