




Pillanatcsatlakozós T-szerelvény pneumatikus csatlakozókhoz

AirBox push-in T-connect 10pcs



Felhasználási terület

Közeg

Sűrített levegő az ISO 8573-1 szerint: 2001

Környezeti körülmények

Üzemi nyomás

[bar]

10; (min. -0,95)

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

120,1

Anyagok

ház: sárgaréz fehérbonz bevonatú / PA66; Kioldó gyűrű:
Polioximetilén; rugós alátét: rozsdamentes acél; Formagyűrű: NBR

Tömlő szerelvények

8 mm

Hüvelyátmérő

[mm]

8

Megjegyzések

Csomagolási egység

10 db