




Pillanatcsatlakozós L-szerelvény pneumatikus csatlakozókhoz

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Felhasználási terület

Közeg

Sűrített levegő az ISO 8573-1 szerint: 2001

Környezeti körülmények

Üzemi nyomás

[bar]

20; (min. -0,95)

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

34,5

Anyagok

ház: sárgaréz fehérbonz bevonatú / PA66; rugós alátét: rozsdamentes acél

Tömlő szerelvények

6 mm

Hüvelyátmérő

[mm]

8

Megjegyzések

Csomagolási egység

10 db