




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás  
csatlakozóval

FC Splitter ye ProcessL



| Felhasználási terület                 |      |                                                       |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Kivitel                               |      | AS-i                                                  |
| Alkalmazás                            |      | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
| Elektromos adatok                     |      |                                                       |
| Üzemi feszültség                      | [V]  | 26,5...31,6 DC; (AS-i)                                |
| Védelmi osztály                       |      | III                                                   |
| Üzemi feszültség AUX DC               | [V]  | 18...32                                               |
| Max. összes áramerhelés               | [A]  | 2                                                     |
| Környezeti körülmények                |      |                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                | [°C] | -30...80                                              |
| Max. megengedett relatív páratartalom | [%]  | 80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C))       |
| Max. tengerszint feletti magasság     | [m]  | 2000                                                  |



AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás  
csatlakozóval

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| FC Splitter ye ProcessL |                      |
| Védettség               | IP 67; IP 68; IP 69K |
| Szennyezési fok         | 2                    |

Tesztek / engedélyek

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 61000-6-2 |
|-----|--------------|

Mechanikai adatok

|                    |                                                                                                     |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Súly               | [g]                                                                                                 | 104,3            |
| Anyagok            | fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L);<br>gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM |                  |
| Meghúzási nyomaték | [Nm]                                                                                                | 2,5; (záróanyák) |

Tartozékok


|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tartozékok (választható) | Nyomatékkulcs, E70390 |
|--------------------------|-----------------------|

Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm



Csatlakozás

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c.   |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c.   |
| 5 | n.c.   |