




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Felhasználási terület		
Kivitel		AS-i
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	97,4
Anyagok		ház Felsőrész: PUR; ház alsórész: PA 6.6; csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Megjegyzések		A lapos kábel nem végződhet az elosztóban. A tömítéshez használjon laposkábel tömítést vagy hőre zsugorodó zárókupakot.
Csomagolási egység		1 db

E79995




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FC connector PVC V2A 2m

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Csatlakozás



barna	AS-i +
kék	AS-i -