




AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás
csatlakozóval

FC connector, M12, V2A, 1m




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Kivitel		AS-i
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	82,7
Anyagok		ház Felsőrész: PUR; ház alsórész: PA 6.6; csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); hollandi anya: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Megjegyzések		A laposkábel nem végződhet az elosztóban. A tömítéshez használjon laposkábel tömítést vagy hőre zsugorodó zárókupakot.
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Csatlakozó: M12, egyenes; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott






AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

FC connector, M12, V2A, 1m

Csatlakozás



1	AS-i +
3	AS-i -