




## RFID címke

ID-TAG/86X54/06



## Felhasználási terület

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Üzemi hőmérséklet (aktív) | [°C] | -30...50 |
|---------------------------|------|----------|

## Elektromos adatok

|                            |        |            |
|----------------------------|--------|------------|
| Működési frekvencia        | [MHz]  | 13,56      |
| Memória mérete             | [bit]  | 896        |
| Adattároló típusa          |        | EEPROM     |
| Chiptípus                  |        | ICODE SLIX |
| Blokkok száma              |        | 28         |
| Blokkméret                 | [Byte] | 4          |
| Egyedi Azonosítószám (UID) | [Byte] | 8          |
| RFID szabvány              |        | ISO 15693  |
| Max. olvasási ciklusok     |        | korlátlan  |
| Max. írási ciklusok        |        | 100000     |

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -30...50 |
| Védettség              |      | IP 67    |

## Tesztek / engedélyek

|                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Ütésállóság       | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Rezgésállóság     | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Rádió tanúsítvány |                 | ISO 15693         |

## Mechanikai adatok

|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| Súly    | [g]  | 57,2        |
| Méret   | [mm] | 54 x 86 x 1 |
| Anyagok |      | PVC         |

## Megjegyzések

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Csomagolási egység |  | 10 db |
|--------------------|--|-------|

# E80407



## RFID címke

ID-TAG/86X54/06

### További adatok

#### Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 22  |
| ANT411 / DTI411                            | 35  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 50  |
| ANT600 / DTI600                            | 230 |