




RFID címke

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	860...960
Memória mérete	[bit]	192
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		Impinj Monza 4QT
Elektronikus termékkód (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID szabvány		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-35...50
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	49,1
Méret	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Anyagok		ház: PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység		10 db
--------------------	--	-------

További adatok

olvasási távolság (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5