




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0002K08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	2
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Súly [g]	159,8
Méretek [mm]	15 x 15 x 43
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH080MSS0002K08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, árnyékolt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



színek DIN 47100 szerint	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga
screen =	árnyékolás