


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Méret	[mm]	96 x 28 x 42
-------	------	--------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	nagyon rövid impulzusok meghosszabbítása; például lassú PLC bemenetek számára
------------	---

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája	[%]	10
Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 5

Bemenetek

Bemenetek	Bemeneti szint: 24 V DC ($\pm 10\%$); Bemeneti impulzushossz (min.): 0,2 ms; Két bemeneti impulzus közötti idő (min.): 28 ms
-----------	--

Kimenetek

Kimeneti jel	kimeneti szint: 24 V DC ($\pm 10\%$); kimeneti impulzushossz: 25 ms ($\pm 10\%$); kimeneti áram (max.): 10 mA
--------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	79,5
Méret	[mm]	96 x 28 x 42
Anyag		műanyag


Impulzus-meghosszabbító

PULSE STRETCHER

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

impulzusdiagramm

