




Bedugható tápfeszültség

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 tápegység
2 M12 dugós csatlakozóval



Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	90...264
Kimeneti feszültség DC	[V]	24
Védelmi osztály		II
Max. hullámosság	[mV]	200
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8
Kimenetek		
Kimeneti áram	[A]	1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...40
Védettség		IP 40; (M12 dugós csatlakozóval: IP 69K)
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	203,5
Anyagok		ház: műanyag fekete;
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E80120




Bedugható tápfeszültség

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	+
3	-