


Előválasztós számláló

COUNTER/210/LCD



1 csíptető



Termékjellemzők

Méret	[mm]	48 x 48 x 107
-------	------	---------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	előválasztós-számláló két előválasztással
------------	---

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	90...260
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 2
------------------------------	---

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
---------------------------	---

Kimenetek

Relé kimenetek száma	2
----------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...65
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	93
Védettség	IP 65; (előlapon)	
Sorkapocs védettsége	IP 00	

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 55011	B osztályú
	EN 61000-6-2	(árnyékolt vezérlő- és jelvezetékekkel)
Ütésállóság	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Rezgésállóság	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	214,5
------	-----	-------



Előválasztós számláló

COUNTER/210/LCD

Méret	[mm]	48 x 48 x 107
Anyag		PC fekete

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző		2 x 7-segmenses LCD-kijelző, zöld háttérvilágítás 6-digites
Kezelőszervek	8	gomb

Elektromos csatlakozás

csavaros csatlakozó: 7 x ...2,5 mm²csavaros csatlakozó: 8 x ...1,5 mm²

Csatlakozás

