



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DX2003

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Felhasználási terület

Alkalmazás

univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetők

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]

47...63

Üzemi feszültség [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Áramfelvétel [mA]

200

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

0...45

Védettség

IP 44; (előlapon)

Mechanikai adatok

Szerelés módja

panel kivágás: 91 x 43 mm

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

7-segmenses LED kijelző, piros 6-digites 15 mm

4 x LED, piros

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás