




Központi elosztó

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Max. áramerterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramerterhelés	[A]	10
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP



Központi elosztó

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	Enclosure type	Type 1
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	224,5
Méretek	[mm]	33 x 60 x 118,2
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka: 2	
	címkek: 4	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

