




Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanikai adatok

Súly [g]	226,5
Méret [mm]	33 x 60 x 118,2
Anyagok	PA
Test kiöntő anyaga	PA
Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M12

Tartozékok


Szállított tételek	Zárósapka: 2
	cimkék: 4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm



Csatlakozás

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏏	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

