




Központi elosztó

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



| Felhasználási terület                                |     |                                                       |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                             |     | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező                  |
| Szilikonmentes                                       |     | igen                                                  |
| Elektromos adatok                                    |     |                                                       |
| Üzemi feszültség                                     | [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
| Max. áramerterhelhetőség<br>modulonként / portonként | [A] | 4                                                     |
| Max. összes áramerterhelés                           | [A] | 10                                                    |
| Kimenetek                                            |     |                                                       |
| Elektromos kivitel                                   |     | PNP                                                   |



## Központi elosztó


ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

| Környezeti körülmények                                                                         |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Környezeti hőmérséklet                                                                         | [°C]               | -25...80        |
| Védettség                                                                                      |                    | IP 67           |
| Tesztek / engedélyek                                                                           |                    |                 |
| UL minősítés                                                                                   | Enclosure type     | Type 1          |
| Mechanikai adatok                                                                              |                    |                 |
| Súly                                                                                           | [g]                | 226             |
| Méret                                                                                          | [mm]               | 33 x 60 x 118,2 |
| Anyagok                                                                                        |                    | PA              |
| Test kiöntő anyaga                                                                             |                    | PA              |
| Elosztódoboz portjainak száma                                                                  |                    | 4               |
| Csatlakozó típusa                                                                              |                    | M12             |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                   |                    |                 |
| Kijelző                                                                                        | kapcsolási állapot | 8 x LED, sárga  |
|                                                                                                | üzem / működés     | 1 x LED, zöld   |
| Tartozékok                                                                                     |                    |                 |
| Szállított tételek                                                                             |                    | Zárósapka: 2    |
|                                                                                                |                    | cimkék: 4       |
| Megjegyzések                                                                                   |                    |                 |
| Csomagolási egység                                                                             |                    | 1 db            |
| Elektromos csatlakozás - Csatlakozás                                                           |                    |                 |
| Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |                    |                 |
|                                                                                                |                    |                 |

## Központi elosztó

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

