




Központi elosztó

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP



Központi elosztó


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	Enclosure type	Type 1
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	240,5
Méreték	[mm]	33 x 60 x 125
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	6
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		
		

Központi elosztó

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

