




Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek		
----------------------	--	--

UL minősítés	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanikai adatok		
-------------------	--	--

Súly [g]	303,5
Méreték [mm]	33 x 60 x 152
Anyagok	PA
Test kiöntő anyaga	PA
Elosztódoboz portjainak száma	8
Csatlakozó típusa	M12

Tartozékok		
------------	--	--


Szállított tételek	Zárósapka: 2
	cimkék: 8

Megjegyzések		
--------------	--	--

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
--------------------------------------	--	--

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm



Csatlakozás		
-------------	--	--

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

